

**Garant**
**12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski colska izvedba, Zev ključa: 11/16col**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	642532 11/16
GTIN	4062406310516
Razred artikla	61A

**Opis**
**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja.

**Zevi ključev v natančnih tolerancah** varujejo glave vijakov in matice. **Tankostenski**, za delo na najožjih mestih. 12-kotnik (dvojni 6-kotnik) s profilom **HT-Drive**, ki varuje vijake in matice.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Tehnični opis**

Ø na izhodni strani	24,6 mm
Zev ključa	11/16 col
Dolžina	77 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Standard	DIN EN 3710
Standard	DIN 3124
Standard	ASME B 107.5M
Standard	DIN 3124
Standard	DIN EN 3709
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ

Material	Visoko zmogljivo jeklo HPQ®
Površina	kromirani
s profilom AS-Drive	da
Vrsta izdelka	Nasadni ključ