

Garant**12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski colska izvedba, Zev ključa: 15/16col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	642532 15/16
GTIN	4062406310554
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja.

Zevi ključev v natančnih tolerancah varujejo glave vijakov in matice. **Tankostenski**, za delo na najožjih mestih. 12-kotnik (dvojni 6-kotnik) s profilom **HT-Drive**, ki varuje vijake in matice.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

Zev ključa	15/16 col
Ø na izhodni strani	32 mm
Dolžina	77 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Standard	DIN EN 3710
Standard	DIN 3124
Standard	ASME B 107.5M
Standard	DIN 3124
Standard	DIN EN 3709

Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Material	Visoko zmogljivo jeklo HPQ®
Površina	kromirani
s profilom AS-Drive	da
Vrsta izdelka	Nasadni ključ