

DYMO**Naprava za izdelavo napisov, Tip: LM280F****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085500 LM280F
GTIN	3501170968956
Razred artikla	08U

Opis**Izvedba:**

Robustne prenosne naprave za hitro izdelavo samolepilnih etiket iz umetne mase. Trajni termični tisk z nastavljivim predhodnim in naknadnim pomikom traku. Napajanje z **Li-ionskim akumulatorjem**, omrežni polnilnik akumulatorjev. Preprosta obdelava besedil s tipkami za hiter dostop.

Uporaba:

Etikete dobro držijo na vseh gladkih in nemastnih površinah.

Obseg dobave:

Vključno s napisnim trakom črno na belem in navodili za uporabo.

Napotek:

- **Možnost nastavitve različnih jezikov.**
- **Tovarniško z nemško tipkovnico, posebna francoska tipkovnica je dobavljiva v kratkem času.**

Tehnični opis

Dolžina	206 mm
Maksimalna višina pisave	8,1 mm

Širina	108 mm
Barva pisave	črne barve
Primerna kasetna s trakom za pisanje	D1
Število vidnih znakov na prikazovalniku	2×14
Število vrstic besedila	2
Izvedba tipkovnice	AZERTY
Izvedba rezalca traku	ročna
Število vrst pisave	3
Tip	LM280F
Primerne širine traku za pisanje	6; 9; 12 mm
Število širin pisave	2
Število razpoložljivih znakov/simbolov	220
Število oblik pisave	6
Omrežni adapter	vključno
Posebnosti	USB
Masa vključno z akumulatorjem	323 g
Število vključenih akumulatorjev	1
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Višina	41 mm
Napajanje	Akumulatorska
Oznaka proizvajalca	Dymo 280 AZERTY
Vrsta izdelka	Naprava za izdelavo napisov

Pribor

Kaseta s trakom za napise 6 mm × 7 m, poliester Tip W	085530 W
Kaseta s trakom za napise 12 mm × 7 m, poliester Tip W	085520 W
Kaseta s trakom za napise 12 mm × 7 m, poliester Tip Y	085520 Y
Kaseta s trakom za napise 19 mm × 7 m, poliester Tip T	085550 T

Kaseta s trakom za napise 19 mm×3,5 m, najlon Tip W	085516 W
Kaseta s trakom za napise 12 mm×7 m, poliester Tip R	085520 R
Kaseta s trakom za napise 9 mm × 7 m, poliester Tip W	085540 W
Kaseta s trakom za napise 9 mm × 7 m, poliester Tip Y	085540 Y
Kaseta s trakom za napise 24 mm×7 m, poliester Tip Y	085560 Y
Kaseta s trakom za napise 24 mm×7 m, poliester Tip W	085560 W
Kaseta s trakom za napise 19 mm×7 m, poliester Tip W	085550 W
Kaseta s trakom za napise 12 mm×7 m, poliester Tip T	085520 T
Kaseta s trakom za napise 19 mm×7 m, poliester Tip Y	085550 Y
Kaseta s trakom za napise 19 mm×7 m, poliester Tip R	085550 R
Kaseta s trakom za napise 24 mm×7 m, poliester Tip R	085560 R