



Pnevmatski izklopilni vijačnik, Tip: S2416L



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079165 S2416L
GTIN	7322590017040
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak **6,3 barov** in podani notranji Ø cevi.

- **Natančna, neobrabljiva izklopilna sklopka.**
- **Visoka točnost vrtilnega momenta.**

Posebej primerni za serijska vijačenja s hitrozamenljivimi držali za držala E 6,3 (glejte od art. 674200 naprej).

Brez olja – dodaten visokotlačni oljni mazalnik ni potreben.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenjivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm
Največja poraba stisnjene zraka	360 l/min
Oznaka proizvajalca	S2416L
Mere vpenjala za orodja	1/4 col
Območje vrtilnega momenta	0,5 - 1,6 Nm
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M3
Masa	0,9 kg

Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Izvedba	Palični
Delovni hrup	73 dB(A)
Maksimalno število vrtljajev	1500 min ⁻¹
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)