

Garant**Adapter za hitro menjavo, Weldon z zunanjo matico ER 25, Ø vpenjanja: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319761 10
GTIN	4062406328696
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Dvodielna izvedba iz osnovnega telesa in precizne vpenjalne matice.
- Iz kakovostnega orodnega jekla, vse funkcijske površine so kaljene in predelane.

Prednosti:

Sistem za hitro menjavo gnanih orodij (AGW) z izjemno preprostim upravljanjem. Priprava adapterja za hitro menjavo z orodjem in menjava prek gnanih orodij. Vpenjalna matica s krogličnim uležajenjem.

Vsestransko prilagodljiva uporaba:

- **Hitra in preprosta menjava adapterjev pri vstavljenem gnanem orodju.**
- **Primerno za vsa gnana orodja različnih proizvajalcev s priključkom za ER-vpenjalne stročnice.**

Uporaba:

Za vrtnanje in rezkanje pri gnanih orodjih s priključkom za ER-vpenjalne stročnice.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	52,5 mm
z notranjim hlajenjem	da
Natančnost krožnega teka	≤ 3

Zunanji Ø D	41,7 mm
Vrsta izdelka	Hitrovpenjalni adapter