

Garant**Adapter za hitro menjavo, Weldon za notranjo matico ER 25, Ø vpenjanja: 12mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 319763 12 |
| GTIN | 4062406328795 |
| Razred artikla | 31V |

Opis**Izvedba:**

- **Dvodelna izvedba iz osnovnega telesa in precizne vpenjalne matice.**
- **Iz kakovostnega orodnega jekla, vse funkcijske površine so kaljene in predelane.**

Prednosti:

Sistem za hitro menjavo gnanih orodij (AGW) z izjemno preprostim upravljanjem. Priprava adapterja za hitro menjavo z orodjem in menjava prek gnanih orodij. Vpenjalna matica s krogličnim uležajenjem.

Vsestransko prilagodljiva uporaba:

- **Hitra in preprosta menjava adapterjev pri vstavljenem gnanim orodju.**
- **Primerno za vsa gnana orodja različnih proizvajalcev s priključkom za ER-vpenjalne stročnice.**

Uporaba:

Za vrtanje in rezkanje pri gnanih orodjih s priključkom za ER-vpenjalne stročnice.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|---------|
| Previsna dolžina A | 39,9 mm |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 |
| Zunanji Ø D | 41 mm |

Vrsta izdelka

Hitrovpenjalni adapter