

**Garant****Adapter za hitro menjavo, rezkalna glava z zunanjo matico ER 25, Ø trna d1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319766 16
GTIN	4062406328856
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

- **Dvodielna izvedba iz osnovnega telesa in precizne vpenjalne matice.**
- **Iz kakovostnega orodnega jekla, vse funkcijske površine so kaljene in predelane.**

**Prednosti:**

Sistem za hitro menjavo gnanih orodij (AGW) z izjemno preprostim upravljanjem. Priprava adapterja za hitro menjavo z orodjem in menjava prek gnanih orodij. Vpenjalna matica s krogličnim uležajenjem.

Vsestransko prilagodljiva uporaba:

- **Hitra in preprosta menjava adapterjev pri vstavljenem gnanim orodju.**
- **Primerno za vsa gnana orodja različnih proizvajalcev s priključkom za ER-vpenjalne stročnice.**

**Uporaba:**

Za vrtanje in rezkanje pri gnanih orodjih s priključkom za ER-vpenjalne stročnice.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	34,5 mm
z notranjim hlajenjem	da
Natančnost krožnega teka	≤ 3
Zunanji Ø D	41,7 mm

Vrsta izdelka

Hitrovpenjalni adapter