

Garant

Adapter za hitro menjavo, Weldon z zunanjo matico ER 32, Ø vpenjanja: 12mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319762 12
GTIN	4062406328740
Razred artikla	31V

Opis

Izvedba:

- Dvodelna izvedba iz osnovnega telesa in precizne vpenjalne matice.
- Iz kakovostnega orodnega jekla, vse funkcijske površine so kaljene in predelane.

Prednosti:

Sistem za hitro menjavo gnanih orodij (AGW) z izjemno preprostim upravljanjem. Priprava adapterja za hitro menjavo z orodjem in menjava prek gnanih orodij. Vpenjalna matica s krogličnim uležajenjem.

Vsestransko prilagodljiva uporaba:

- **Hitra in preprosta menjava adapterjev pri vstavljenem gnanem orodju.**
- **Primerno za vsa gnana orodja različnih proizvajalcev s priključkom za ER-vpenjalne stročnice.**

Uporaba:

Za vrtanje in rezkanje pri gnanih orodjih s priključkom za ER-vpenjalne stročnice.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	50 mm
Notranje hlajenje	da
Natančnost krožnega teka	≤ 3

Zunanji Ø D	49 mm
Vrsta izdelka	Hitrovpenjalni adapter