



Prenosni LED reflektor SIGHT LIGHT 30, Poraba moči: 315W



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081261 315
GTIN	5708997352687
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

SITE LIGHT s širokim kotom svetlobnega snopa 120° zagotavlja enakomerno osvetlitev velikega delovnega območja. S funkcijo zatemnitve se lahko svetloba regulira v štirih različnih stopnjah. Aplikacija za regulacijo luči BLUETOOTH omogoča vklop in izklop ter nastavitve luči SITE LIGHT prek mobilne končne naprave. Z aktivnim hlajenjem in odpornim ohišjem je reflektor opremljen za vremenske pogoje od -25°C do +40°C.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Vrsta IP-zaščite: IP 65

Svetlobni tok: 5000 - 30000 lm

Masa: 4095 g

Tehnični opis

Svetlobni tok	5000 - 30000 lm
Sijalke	LED modul
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Omrežno napajanje

Masa	4095 g
Dolžina priključnega kabla	10 m
Poraba moči	315 W
Svetlobni tok, stopnja 3	20000 lm
Svetlobni tok, stopnja 4	30000 lm
Vrsta izdelka	Reflektorji

Pribor

PRIKLJUČNI ADAPTER LUČKA MESTA	03.5757
--------------------------------	---------