

**LED-akumulatorska delovna svetilka SPS, Poraba moči: 84 W****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081260 84
GTIN	5708997360095
Razred artikla	08C

**Opis****Izvedba:**

Mobilna delovna svetilka AREA 10 SPS z osvetlitvijo 360°, zamenljivim akumulatorskim paketom, praktičnim nosilnim ročajem in obesnim kavljem glede na delovno nalogo omogoča nastavitve kota svetlobnega snopa med 180° in 360°. Integrirana zatemnilna funkcija omogoča izbiro petih različnih stopenj svetilnosti. AREA 10 SPS je opremljena s sistemom SCANGRIP POWER SOLUTION, ki omogoča polnjenje akumulatorja med uporabo. Poleg tega ima naprava že vgrajen rezervni akumulator. Aplikacija za regulacijo luči BLUETOOTH omogoča vklop in izklop ter nastavitve svetilnosti prek mobilne končne naprave.

Vrsta IP-zaščite: IP 65

Cona ATEX: brez

Svetlobni tok: 500 - 10000 lm

Vrednost CRI: 80

Vrsta akumulatorja: Li-ionski

Napetost akumulatorja: 12,6 V

Celotna dolžina: 380 mm

**Tehnični opis**

Vrsta IP-zaščite	IP 65
------------------	-------

Napetost akumulatorja	12,6 V
Barvna temperatura	6000 K
Vrednost CRI	80
Svetlobni tok	500 - 10000 lm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Celotna širina	198 mm
Cona ATEX	brez
Celotna dolžina	380 mm
Masa	3800 g
Napajanje	Akumulatorska
Celotna višina	198 mm
Vrsta izdelka	Delovne svetilke