

**List tračne žage za kovino 13 × 1325, Zob na colo: 6/10****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 173550 6/10 |
| GTIN | 4045197253811 |
| Razred artikla | 16F |

Opis**Izvedba:**

RÖNTGEN – bi-alfa-cobalt: visokozmogljiv bimetalni list tračne žage z osnovnim trakom iz vzmetnega jekla, z visoko vsebnostjo kroma in s kobaltom legiranimi (M42) HSS konicami zob (67–69 HRC). **Ekstremno trde konice zob, fleksibilni nosilni trak.**

Uporaba:

Variabilno ozobljenje 0° – zelo malo nihanja, za veliko območje prečnih prereзов (za cevi in profile, polni material do največ 70 mm).

Variabilno ozobljenje 10° – **univerzalno** za velike prečne prereze (za polni material od 50 mm).

Normalno ozobljenje 0° – za majhne do srednje prečne prereze do dolžine reza največ 70 mm.

Normalno ozobljenje 10° – za večje prečne prereze od dolžine reza 50 mm naprej.

Napotek:

Vtekanje novega traku: glejte GARANT priručnik odrezovanja art. 110010 in stran z informacijami.

Tehnični opis

| | |
|----------|---------|
| Debelina | 0,6 mm |
| Dolžina | 1325 mm |

| | |
|------------------|----------------------------|
| Širina | 13 mm |
| Ozobljenje | combi |
| Cepilni kot | 0 stopinj |
| Rezalni material | HSS Co 8 |
| Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino |