

**List tračne žage za kovino 27 × 2750, Zob na colo: 6/10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	173600 6/10
GTIN	4045197253941
Razred artikla	16F

Opis**Izvedba:**

RÖNTGEN – bi-alfa-cobalt: visokozmogljiv bimetalni list tračne žage z osnovnim trakom iz vzmetnega jekla, z visoko vsebnostjo kroma in s kobaltom legiranimi (M42) HSS konicami zob (67–69 HRC). **Ekstremno trde konice zob, fleksibilni nosilni trak.**

Uporaba:

Variabilno ozobljenje 0° – zelo malo nihanja, za veliko območje prečnih prereзов (za cevi in profile, polni material do največ 70 mm).

Variabilno ozobljenje 10° – **univerzalno** za velike prečne prereze (za polni material od 50 mm).

Normalno ozobljenje 0° – za majhne do srednje prečne prereze do dolžine reza največ 70 mm.

Normalno ozobljenje 10° – za večje prečne prereze od dolžine reza 50 mm naprej.

Napotek:

Vtekanje novega traku: glejte GARANT priručnik odrezovanja art. 110010 in stran z informacijami.

Tehnični opis

Debelina	0,9 mm
Širina	27 mm

Dolžina	2750 mm
Cepilni kot	0 stopinj
Ozobljenje	combi
Rezalni material	HSS Co 8
Vrsta izdelka	List tračne žage za kovino