



Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem, Ø 20 mm, Vpenjalni Ø D1: 10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302150 10
GTIN	4060576155166
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Reducirna puša **Schunk** GZB-S.

Možnost prilagodljive predhodne nastavitve dolžine s pomičnim vmesnim delom.

Z zarezi za hladilni kanal.

Uporaba:

- Za vrтанje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.
- Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.
- Najvišji vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.
- Natančnost krožnega teka $\pm 5 \mu\text{m}$ (natančnost sistema pri $3 \times D$).
- Natančnost krožnega teka $\pm 2 \mu\text{m}$ (za reducirno pušo).
- Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.

Primerno za:

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava s Ø vpenjanja 20 mm.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	10 mm
Celotna dolžina L	52,5 mm
Ø D	20 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 20 mm
Natančnost krožnega teka sistema	5 μm

Vrsta izdelka

Reducirna puša