

**Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem, Ø 20 mm, Vpenjalni Ø D1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302150 16
GTIN	4060576155104
Razred artikla	33T

**Opis****Izvedba:**

Reducirna puša **Schunk** GZB-S.

Možnost prilagodljive predhodne nastavitve dolžine s pomičnim vmesnim delom.

**Z zarezi za hladilni kanal.****Uporaba:**

- **Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.**
- **Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.**
- **Najvišji vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.**
- **Natančnost krožnega teka  $\pm 5 \mu\text{m}$  (natančnost sistema pri  $3 \times D$ ).**
- **Natančnost krožnega teka  $\pm 2 \mu\text{m}$  (za reducirno pušo).**
- **Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.**

**Primerno za:**

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava s Ø vpenjanja 20 mm.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	52,5 mm
Ø D	20 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 20 mm
Natančnost krožnega teka sistema	5 $\mu\text{m}$

Vrsta izdelka

Reducirna puša