

**Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem, Ø 20 mm, Vpenjalni Ø D1: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302150 12
GTIN	4060576155142
Razred artikla	33T

Opis**Izvedba:**

Reducirna puša **Schunk** GZB-S.

Možnost prilagodljive predhodne nastavitve dolžine s pomičnim vmesnim delom.

Z zarezami za hladilni kanal.**Uporaba:**

- **Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.**
- **Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.**
- **Najvišji vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.**
- **Natančnost krožnega teka $\pm 5 \mu\text{m}$ (natančnost sistema pri $3 \times D$).**
- **Natančnost krožnega teka $\pm 2 \mu\text{m}$ (za reducirno pušo).**
- **Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.**

Primerno za:

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava s \varnothing vpenjanja 20 mm.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	12 mm
Ø D	20 mm
Celotna dolžina L	52,5 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 20 mm
Natančnost krožnega teka sistema	5 μm

Vrsta izdelka

Reducirna puša