

**Garant****Adapter za hitro menjavo, rezkar z navojem z zunanjo matico ER 32, Navoj M: M12****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 319778 M12    |
| GTIN                  | 4062406343668 |
| Razred artikla        | 31V           |

**Opis****Izvedba:**

- **Dvodielna izvedba iz osnovnega telesa in precizne vpenjalne matice.**
- **Iz kakovostnega orodnega jekla, vse funkcijske površine so kaljene in predelane.**

**Prednosti:**

Sistem za hitro menjavo gnanih orodij (AGW) z izjemno preprostim upravljanjem. Priprava adapterja za hitro menjavo z orodjem in menjava prek gnanih orodij. Vpenjalna matica s krogličnim uležajenjem.

Vsestransko prilagodljiva uporaba:

- **Hitra in preprosta menjava adapterjev pri vstavljenem gnanim orodju.**
- **Primerno za vsa gnana orodja različnih proizvajalcev s priključkom za ER-vpenjalne stročnice.**

**Uporaba:**

Za vrtanje in rezkanje pri gnanih orodjih s priključkom za ER-vpenjalne stročnice.

Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Zunanji Ø D: 49 mm

Previsna dolžina A: 29 mm

**Tehnični opis**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Previsna dolžina A       | 29 mm                  |
| z notranjim hlajenjem    | da                     |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3                    |
| Zunanji Ø D              | 49 mm                  |
| Vrsta izdelka            | Hitrovpenjalni adapter |