



Komplet digitalnega merilnika TESA-CAL IP67 z okroglim merilnikom globine, merilno območje 150 mm, Število pomičnih meril: 150



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	405523 150
GTIN	4067263132790
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

- Brezhibno vodenje drsnika po tirnici za enostaven in enakomerno tekoč potek.
- Robustna konstrukcija za dolgo življenjsko dobo in dolgoročno stabilnost rezultatov.
- Visoka stopnja zaščite pred prahom in tekočinami.
- Lahko berljivo z veliko, kontrastno okroglo skalo.
- Dolga življenjska doba baterij preprečuje pogosto menjavo baterij.

Uporaba:

Zunanje, notranje, stopenjsko in globinsko merjenje.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,0005 col
Čas delovanja	12000 uri
Višina števil LCD prikazovalnika	11 mm
Tip baterij	Gumbasta baterija
Preklop odčitavanja	mm / col
Globinski omejevalnik	okrogla

Kalibriranje	A1
Merilno območje	0 - 150 mm
Točnost	0,03 mm
Sončne celice	ne
Avtomatski izklop	da
Z globinskim omejevalnikom	da
Dolžina konic	40 mm
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Odčitavanje	0,01 mm
Preklop v pripravljenost	da
Napajanje	Baterijsko napajanje
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Pribor

Digitalno pomično meriloTESA-CAL IP67 z okroglim merilnikom globine Merilno območje 150 mm

412759 150