



## Komplet digitalnega merilnika TESA-CAL IP67, merilno območje 150 mm, Število pomičnih meril: 150



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	405522 150
GTIN	4067263132769
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

- Brezhibno vodenje drsnika po tirnici za enostaven in enakomerno tekoč potek.
- Robustna konstrukcija za dolgo življenjsko dobo in dolgoročno stabilnost rezultatov.
- Visoka stopnja zaščite pred prahom in tekočinami.
- Lahko berljivo z veliko, kontrastno okroglo skalo.
- Dolga življenjska doba baterij preprečuje pogosto menjavo baterij.

#### Uporaba:

Zunanje, notranje, stopenjsko in globinsko merjenje.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

### Tehnični opis

Kalibriranje	A1
Točnost	0,03 mm
Preklop v pripravljenost	da
Dolžina konic	40 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Tip baterij	Gumbasta baterija

Merilno območje	0 - 150 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Preklop odčitavanja	mm / cole
Število vključenih baterij	1
Višina števil LCD prikazovalnika	11 mm
Z globinskim omejevalnikom	da
Čas delovanja	12000 uri
Globinski omejevalnik	ploščati
Avtomatski izklop	da
Odčitavanje	0,01 mm
Sončne celice	ne
Napajanje	Baterijsko napajanje
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

## Pribor

Digitalno pomično meriloTESA-CAL IP67 Merilno območje  
150 mm

412760 150