

**Ročni merilnik moči DFC, Merilno območje: 500N****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	479027 500
GTIN	2050002071544
Razred artikla	47F

Opis**Izvedba:**

Univerzalni merilnik moči z barvnim prikazovalnikom za natančno merjenje vlečne in tlačne sile. Robustno ohišje iz tlačne litine.

- **Prikaz trenutne vrednosti moči in temenske vrednosti.**
- **Programirljive funkcijske tipke.**
- **Nadzor tolerančne meje z optičnim in akustičnim prikazom.**
- **Pomnilnik izmerjenih vrednosti.**
- **Statistično ovrednotenje shranjenih vrednosti.**
- **Vmesnik za izvoz podatkov.**
- **Preklop prikaza: N, gf, kgf, lbf, ozf.**
- **Možnost prenosa izmerjenih vrednosti prek funkcije Bluetooth.**
- **Povprečna vrednost sile čez čas.**

Obseg dobave:

Transportni kovček, polnilni vtič s povezovalnim kablom USB, pribor (pritisna ploščica, kavelj, konica, plavut, V-utor, podaljšek).

Dodatni pribor:

Ročna naprava za preizkušanje art. 479029.

Tehnični opis

Širina	84 mm
Točnost	0,1 %
Ločljivost	0,05 N
Višina	42 mm
Dolžina	191 mm
Merilno območje	50 - 450 N
Pomnilnik izmerjenih vrednosti	99
Napajanje	Akumulatorska
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilniki moči