



Ročni merilnik moči DFG, Merilno območje: 2500N



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 479025 2500 |
| GTIN | 2050002070783 |
| Razred artikla | 47F |

Opis

Izvedba:

Univerzalni merilnik moči z barvnim prikazovalnikom za natančno merjenje vlečne in tlačne sile. Robustno ohišje iz tlačne litine.

- **Prikaz trenutne vrednosti moči in temenske vrednosti.**
- **Programirljive funkcijske tipke.**
- **Nadzor tolerančne meje z optičnim in akustičnim prikazom.**
- **Pomnilnik izmerjenih vrednosti.**
- **Statistično ovrednotenje shranjenih vrednosti.**
- **Vmesnik za izvoz podatkov.**
- **Preklop prikaza: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

Obseg dobave:

Transportni kovček, polnilni vtič s povezovalnim kablom USB, pribor (pritisna ploščica, kavelj, konica, plavut, V-utor, podaljšek).

Dodatni pribor:

Ročna naprava za preizkušanje art. 479029.

Tehnični opis

| | |
|---------|-------|
| Točnost | 0,2 % |
|---------|-------|

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Ločljivost | 0,5 N |
| Višina | 42 mm |
| Širina | 84 mm |
| Dolžina | 191 mm |
| Merilno območje | 250 - 2250 N |
| Pomnilnik izmerjenih vrednosti | 50 |
| Napajanje | Akumulatorska |
| Vmesnik | Vmesnik Digimatic |
| Vmesnik | USB-vmesnik |
| Merilno orodje | digitalni |
| Vrsta izdelka | Merilniki moči |