



Ročni merilnik moči DFG, Merilno območje: 50N



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	479025 50
GTIN	2050002070738
Razred artikla	47F

Opis

Izvedba:

Univerzalni merilnik moči z barvnim prikazovalnikom za natančno merjenje vlečne in tlačne sile. Robustno ohišje iz tlačne litine.

- **Prikaz trenutne vrednosti moči in temenske vrednosti.**
- **Programirljive funkcijske tipke.**
- **Nadzor tolerančne meje z optičnim in akustičnim prikazom.**
- **Pomnilnik izmerjenih vrednosti.**
- **Statistično ovrednotenje shranjenih vrednosti.**
- **Vmesnik za izvoz podatkov.**
- **Preklop prikaza: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

Obseg dobave:

Transportni kovček, polnilni vtič s povezovalnim kablom USB, pribor (pritisna ploščica, kavelj, konica, plavut, V-utor, podaljšek).

Dodatni pribor:

Ročna naprava za preizkušanje art. 479029.

Tehnični opis

Višina	42 mm
--------	-------

Točnost	0,2 %
Dolžina	191 mm
Ločljivost	0,01 N
Merilno območje	5 - 45 N
Širina	84 mm
Pomnilnik izmerjenih vrednosti	50
Napajanje	Akumulatorska
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilniki moči