

Ansell**Delovne rokavice, par, Tip: 11816-09****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	ZP5842 11816-09
GTIN	2050001960719
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-816. Izredno tanke in robustne delovne rokavice zaradi **tehnologije pletenja 18 gauge. Daljša življenjska doba in večja odpornost proti obrabi** po zaslugi penaste prevleke s tehnologijo FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. **Brez toplin in škodljivih snovi**, certificirane v skladu s standardom Oeko-Tex. Posebej primerne za lahka montažna dela z visokimi zahtevami glede natančnosti, končno montažo elektromotorjev, klimatskih naprav in kabljskih snopov.

Standard:

EN 388; EN 420 EN 388:2016 : 4121A

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Prevleka	PU/nitril pena
Področje uporabe	Natančnost
Tehnologija pletenja	18G
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice