

**List tračne žage za kovino 27 × 3660, Zob na colo: 6H****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	173750 6H
GTIN	4045197254337
Razred artikla	16F

**Opis****Izvedba:**

**RÖNTGEN – bi-alfa-cobalt: visokozmogljiv bimetalni list tračne žage** z osnovnim trakom iz vzmetnega jekla, z visoko vsebnostjo kroma in s kobaltom legiranimi (M42) HSS konicami zob (67–69 HRC). **Ekstremno trde konice zob, fleksibilni nosilni trak.**

**Uporaba:**

**Variabilno ozobljenje 0°** – zelo malo nihanja, za veliko območje prečnih prereзов (za cevi in profile, polni material do največ 70 mm).

**Variabilno ozobljenje 10°** – **univerzalno** za velike prečne prereze (za polni material od 50 mm).

**Normalno ozobljenje 0°** – za majhne do srednje prečne prereze do dolžine reza največ 70 mm.

**Normalno ozobljenje 10°** – za večje prečne prereze od dolžine reza 50 mm naprej.

**Napotek:**

**Vtekanje novega traku:** glejte GARANT priročnik odrezovanja art. 110010 in stran z informacijami.

**Tehnični opis**

Širina	27 mm
Dolžina	3660 mm

Debelina	0,9 mm
Cepilni kot	10 stopinj
Ozobljenje	normal
Rezalni material	HSS Co 8
Vrsta izdelka	List tračne žage za kovino