



## List tračne žage za kovino 34 × 4570, Zob na colo: 3/4H



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	173861 3/4H
GTIN	2050001710147
Razred artikla	16F

### Opis

#### Izvedba:

**RÖNTGEN – bi-alfa-cobalt: visokozmogljiv bimetalni list tračne žage** z osnovnim trakom iz vzmetnega jekla, z visoko vsebnostjo kroma in s kobaltom legiranimi (M42) HSS konicami zob (67–69 HRC). **Ekstremno trde konice zob, fleksibilni nosilni trak.**

#### Uporaba:

**Variabilno ozobljenje 0°** – zelo malo nihanja, za veliko območje prečnih prereзов (za cevi in profile, polni material do največ 70 mm).

**Variabilno ozobljenje 10°** – **univerzalno** za velike prečne prereze (za polni material od 50 mm).

**Normalno ozobljenje 0°** – za majhne do srednje prečne prereze do dolžine reza največ 70 mm.

**Normalno ozobljenje 10°** – za večje prečne prereze od dolžine reza 50 mm naprej.

#### Napotek:

**Vtekanje novega traku:** glejte GARANT priručnik odrezovanja art. 110010 in stran z informacijami.

### Tehnični opis

Širina	34 mm
Dolžina	4570 mm

Debelina	1,1 mm
Cepilni kot	10 stopinj
Ozobljenje	combi
Rezalni material	HSS Co 8
Vrsta izdelka	List tračne žage za kovino