

Garant**Nastavljivo ročno povrtalo, Ø DC: 7,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	160600 7,2
GTIN	4045197250834
Razred artikla	110

Opis**Izvedba:**

Široko območje nastavljanja. Fina nastavitvev z merilnimi obroči ali mikrometrom.
Noži imajo konični prirez; rezila so zaokroženo brušena in imajo brušeno prosto ploskev.

Tehnični opis

Nazivni Ø D _c	7,2 mm
Območje nastavljanja Ø	7,2 - 8 mm
4-kotno držalo □	3,4 mm
Dolžina rezil L _c	32 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard
Uporaba pri načinu vrtnja	pri skožnji izvrtini
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Povrtalo

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Al (kratki odrezki)	primerno
Jeklo < 500 N/mm	primerno
Jeklo < 750 N/mm	primerno
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno
Olje	primerno
suho	pogojno primerno