

**Garant****Nastavljivo ročno povrtalo, Ø DC: 9mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	160600 9
GTIN	4045197250858
Razred artikla	110

**Opis****Izvedba:**

Široko območje nastavljanja. Fina nastavitvev z merilnimi obroči ali mikrometrom.  
Noži imajo konični prirez; rezila so zaokroženo brušena in imajo brušeno prosto ploskev.

**Tehnični opis**

Nazivni Ø D <sub>c</sub>	9 mm
Območje nastavljanja Ø	9 - 10 mm
4-kotno držalo □	4,3 mm
Dolžina rezil L <sub>c</sub>	34 mm
Celotna dolžina L	115 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard
Uporaba pri načinu vrtnja	pri skozi izvrtini
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Povrtalo

**Uporabniški podatki**

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Al (kratki odrezki)	primerno
Jeklo < 500 N/mm	primerno
Jeklo < 750 N/mm	primerno
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno
Olje	primerno
suho	pogojno primerno