

**Garant****Ročna povrtala, nastavljiva, Nazivni Ø DC: 14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	160500 14
GTIN	4045197250698
Razred artikla	110

**Opis****Izvedba:**

Do 5 mm z ravnimi utori, od 6 mm s **spiralo v levo** 7 – 8°. Telo povrtala ima režo in ga je z razpornim vijakom mogoče razširiti do pribl. 1/100 &Ø povrtala (npr. 20Mm Ø = 0,2 mm).

**Uporaba:**

Za razširitev skoznjih izvrtin na povečano mero. Manjša povrtala uporabljajte le za izvrtine brez prekinitev. Orodje skladiščite v nenapetem stanju.

**Tehnični opis**

Nazivni Ø D <sub>c</sub>	14 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	97 mm
4-kotno držalo □	11,2 mm
Celotna dolžina L	163 mm
Dolžina rezil L <sub>c</sub>	61 mm
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 859
Kot spirale	7-8 stopinj
Uporaba pri načinu vrtnanja	pri skoznji izvrtini
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Povrtalo

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al (kratki odrezki)	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		