

**Obešalnik za orodje, Maks. priklopna masa: 6kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	079298 6
GTIN	015451591465
Razred artikla	03R

Opis**Izvedba:**

Robustno aluminijasto ohišje, vrv je iz nerjavnega jekla.

Obešalniki za orodje povečujejo udobnost in varnost uporabe pri delu z električnimi orodji in napravami z veliko maso.

- **Breztežni viseči položaj delovnih naprav.**
- **Red na delovnem mestu.**
- **Tako obešene delovne naprave in orodja so zmeraj pri roki.**
- **Varnost na delovnem mestu zaradi odmaknjeno obešenih naprav in dovodov.**
- **Delovna sredstva so v vidnem polju in na dosegu uporabnika.**
- **Uravnoveženost je mogoče nastaviti po celotni dolžini žicovoda.**

Tehnični opis

Dolžina izvleka vrvi	2 m
Nosilnost	4 - 6 kg
Masa	2,3 kg
Maksimalna priklopna obremenitev	6 kg

Vrsta izdelka

Obešalnik za orodje