

**Garant****Čeljustni nastavki za stružene vpenjalne module togi, za tip: 125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	361126 125
GTIN	4045197809377
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

Prevlečeni, kaljeni in brušeni.

**Uporaba:**

Za vpenjanje predložnih čeljusti art.. 361140–361150.

**Primerno za:**

Garnitura 5-osnega primeža art. 361100 in vpenjalni moduli art. 361105 – 361110.

**Obseg dobave:**

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

**Napotek:**

Obvezno potrebno pri 180° obrnjenih vpenjalnih modulih.

**Tehnični opis**

ustreza barvni kodi	Xpent1-2
Višina $h_1$	25 mm
Višina čeljusti $h$	45 mm
Dolžina čeljusti $l$	68,5 mm
Širina čeljusti $b$	125 mm
Dolžina $l_1$	43,5 mm

Vrsta izdelka

Čeljusti primeža