

**Garant****Prijemalna predložna čeljust 3/3, za tip: 80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	361140 80
GTIN	4045197809445
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:****Naležna površina 3 mm.**

2 vpenjalni stopnji z višino 3 mm.

**Prednosti:****Če se čeljust obrne, je na voljo druga vpenjalna stopnja.****Primerno za:**

Čeljustni nastavki art. 361124–361127, art. 361133 in art. 361135.

Stopničaste čeljusti art. 361295–361296.

**Tehnični opis**

Višina čeljusti h	20 mm
Širina čeljusti b	80 mm
Dolžina $l_1$	9 mm
Dolžina $l_2$	9 mm
Višina $h_1$	17 mm
Višina $h_2$	17 mm
Dolžina čeljusti l	12 mm

ustreza barvni kodi	Xpent1-2
ustreza barvni kodi	Xpent0
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža