

**Garant****Prijemalna predložna čeljust 5/5, za tip: 125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	361141 125
GTIN	4045197809476
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:****Naležna površina 3 mm.**

2 vpenjalni stopnji z višino 5 mm.

**Prednosti:****Če se čeljust obrne, je na voljo druga vpenjalna stopnja.****Primerno za:**

Čeljustni nastavki art. 361124–361127, art. 361133 in art. 361135.

Stopničaste čeljusti art. 361295–361296.

**Tehnični opis**

Širina čeljusti b	125 mm
Višina $h_2$	15 mm
Dolžina čeljusti l	12 mm
Dolžina $l_2$	9 mm
Višina čeljusti h	20 mm
Dolžina $l_1$	9 mm
Višina $h_1$	15 mm

ustreza barvni kodi

Xpent1-2

Vrsta izdelka

Čeljusti primeža