

**Strojni navojni svedri, neprevlečeni, UNC: 12-24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	133352 12-24
GTIN	4045197594655
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.****Uporaba:****UNC enotni grobi navoj ASME – B1.1.****Tehnični opis**

Ø navoja	5,49 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	4,5 mm
Korak navoja	1,058 mm
Število rezil Z	3
Korakov na colo	24
Standard	DIN 371
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	80 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Globine navoja	16,44 mm
Vrsta navoja	UNC
Velikost navoja	12-24 UNC

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		