

 Atlas Copco

Pnevmatski kotni brusilnik, Tip: G2588-230



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079312 G2588-230
GTIN	7322590043933
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Zmogljivi kotni brusilniki, katerih delovno število vrtljajev tudi pod obremenitvijo skoraj ne pade pod vrednost števila vrtljajev v praznem teku. Kotni brusilnik z močjo 1700 W, za zahtevno uporabo in konstantno visoko zmogljivostjo odstranjevanja. Ergonomsko rokovanje. **Vpenjalo M14.**

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenjljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

Masa	2,4 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN	7,8 m/s ²
Delovni hrup	90 dB(A)
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	16 mm
Največja poraba stisnjenega zraka	2160 l/min

Maksimalni Ø plošče	230 mm
Maksimalno število vrtljajev	6600 min ⁻¹
Izhodna moč	1700 W
Oznaka proizvajalca	G2588-230-M14
Priključek za stisnjeni zrak	1/2 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki