



## Pnevmatski premi brusilnik, Tip: 53531



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079443 53531
GTIN	616026535312
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

#### Pnevmatski premi brusilnik Dynabrade.

Vsestransko uporabni ravni brusilniki z mirnim tekom, v robustni in ergonomični izvedbi z mehkim ročajem. **Zmogljiv** premi brusilnik z največjim številom vrtljajev **18.000 vrt./min.** Robusten, mirujoč **jekleni podaljšek** omogoča obdelavo **z malo vibracijami** na težko dostopnih mestih.

#### Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

### Tehnični opis

Ø vpenjalne stročnice	6 mm
Delovni hrup	84 dB(A)
Masa	2,2 kg
Maksimalno število vrtljajev	18000 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvajalca	53531
Dolžina	467 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	3,2 m/s <sup>2</sup>
Največja poraba stisnjenega zraka	1128 l/min

Izhodna moč	744 W
Priključek za stisnjeni zrak	3/8 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta izdelka	Premi brusilniki