



Strojni navojni svedri, neprevlečeni, UNF: 7/16-20



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	133402 7/16-20
GTIN	4045197594808
Razred artikla	12H

Opis

Izvedba:

Z lupilnim rezom.

Uporaba:

Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	9,9 mm
Ø navoja	11,11 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korakov na colo	20
Število rezil Z	3
Standard	DIN 374
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	8 mm
Celotna dolžina L	100 mm
4-kotno držalo □	6,2 mm
Globine navoja	33,33 mm
Korak navoja	1,27 mm
Vrsta navoja	UNF

Velikost navoja	7/16-20 UNF
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika prisekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		