



## Pnevmatski premi brusilnik, Tip: 60051



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079441 60051
GTIN	616026600515
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

#### Pnevmatski premi brusilnik Dynabrade.

Vsestransko uporabni ravni brusilniki z mirnim tekom v robustni in ergonomični izvedbi z mehkim ročajem. **Zavora rotorja:** Motor se po izklopu ustavi v eni sekundi.

Majhen brusilnik s turbinskim pogonom brez gonila z največjim številom vrtljajev **60.000 vrt./min.** Keramično uležajen pnevmatski pogon s **patentiranim nadzorom števila vrtljajev** za konstantno število vrtljajev pod obremenitvijo.

#### Uporaba:

**Uporabljajte samo stisnjeni zrak brez olja. Ne mažite z oljem!**

#### Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

### Tehnični opis

Delovni hrup	78 dB(A)
Dolžina	135 mm
Izhodna moč	75 W
Ø vpenjalne stročnice	3 mm
Oznaka proizvajalca	60051
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maksimalno število vrtljajev	60000 min <sup>-1</sup>

Največja poraba stisnjenega zraka	228 l/min
Masa	0,45 kg
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta izdelka	Premi brusilniki