



Pnevmatski premi brusilnik, Tip: 52855



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079441 52855
GTIN	616026528550
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Pnevmatski premi brusilnik Dynabrade.

Vsestransko uporabni ravni brusilniki z mirnim tekom v robustni in ergonomični izvedbi z mehkim ročajem. Nastavljiv premi palični brusilnik v obliki pisala. Robusten zračni motor primeren za naoljen stisnjeni zrak, brezstopenjsko nastavljanje števila vrtljajev 35.000 min⁻¹–60.000 min⁻¹. Vgrajeno stikalo za vklop/izklop, spominska funkcija.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Tehnični opis

Ø vpenjalne stročnice	3 mm
Maksimalno število vrtljajev	60000 min ⁻¹
Masa	0,61 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Izhodna moč	75 W
Delovni hrup	67 dB(A)
Dolžina	114 mm

Največja poraba stisnjenega zraka	170 l/min
Oznaka proizvajalca	52855
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta izdelka	Premi brusilniki