

**Garant****Navojne čeljusti 6g, M: M16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140300 M16
GTIN	4045197083180
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba.  $\geq$  M3 z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **1 3/4 korak navoja.**

**Tehnični opis**

Korak	2 mm
Višina	18 mm
Zunanji $\varnothing$	45 mm
Kakovost	DIN 13 6g
Velikost navoja	M16
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS

Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		