

SONO+SWISS®

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T4, Količina polnjenja l/kg: 2,5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082934 2,5
GTIN	2050000969102
Razred artikla	04E

Opis

Izvedba:

Izjemno učinkovito koncentrirano čistilo na vodni osnovi (izjema: T3 praškasto); posebej razvito za uporabo v ultrazvočnih čistilnih napravah; biološko razgradljivo. Izredno izdatni **koncentrati** podaljšajo življenjsko dobo naprav, imajo tudi sami dolgo življenjsko dobo in so biološko razgradljivi. Koncentrirana čistila so razvita posebej za ultrazvočne čistilne naprave (penjenje ipd.) in so zato primerna za čiščenje v običajnih ultrazvočnih čistilnih kadeh s frekvenco 25 do 130 kHz. Pri tem ultrazvok ustvarja majhne kavitacijske mehurčke, ki v povezavi s pravim čistilnim sredstvom pazljivo, vendar učinkovito odstranijo umazanijo. Druga čistilna sredstva, ki niso namenjena za to uporabo, morda vsebujejo ione, ki pospešujejo odnašanje materiala in korozijo. Močni pospeševalci korozije, ki skrajšujejo obstojnost, so npr. halogenski ioni. Glede tega so najbolj agresivni kloridi in fluoridi v kislem mediju.

Uporaba:

Za ultrazvočne čistilne naprave (npr. art. 082922; 082923; 082924; 082925).

Napotek:

Druga specialna čistilna sredstva in druge velikosti embalaže so dobavljive po ponudbi. 25-litrške posode so na voljo v spletni trgovini. Ni dobavljivo v vseh državah.

Tehnični opis

Podatkovni list

Čas delovanja	1 - 5 min
Temperatura skladiščenja	5 - 30 °C
Oznaka proizvajalca	T4
Mešalno razmerje	5 – 10 %
Vrsta čistilnega sredstva	Nevtralno čistilo
Polnilna količina tekočine	2,5 l
Vrsta izdelka	Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje