

Garant**List za zarezovanje Vario smart, nevtralna, Širina zareze w: 2,2mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273570 2,2 |
| GTIN | 4062406377311 |
| Razred artikla | 21W |

Opis**Prednosti:**

- **Možnost poljubnega kombiniranja vseh orodij Vario smart.**
- **univerzalna uporaba kot leva in desna različica.**
- **S prilagodnimi vijaki se pri vsaki menjavi orodja zagotovi natančnost ponovitve < 0,02 mm.**

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| za maksimalni Ø obdelovanca | 44 mm |
| Širina zareze w | 2,2 mm |
| Smer rezanja | leva in desna |
| Celotna dolžina L | 74 mm |
| Vrsta uporabe | nevtralna |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Sistemeski ključ | da |
| možnost aksialnega zarezovanja | ne |
| Vrsta izdelka | List za zarezovanje |

