

Garant**Nosilec rezil Heavy-Duty-Plus za plano zarezovanje, desni, Ø območja zareze D1/D2: 184/250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274079 184/250
GTIN	4062406378615
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Za rezalne plošče art. 275021 – 275048.

Uporaba:

V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274006.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala). Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo / D_2 = maksimalni Ø za 1. Zareza.

D_2 = 999 v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja t_{maks}	120 mm
minimalni Ø 1. zareze D_2	250 mm
minimalni Ø 1. zareze D_1	184 mm
Vrsta uporabe	desni
Sistemski ključ	da
Širina zareze w	8 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila

