

**Trikotni ključi, za vijake: M12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	623503 M12
GTIN	4062406380564
Razred artikla	62C

Opis**Izvedba:**

Precizno izdelani iz jeklene cevi, pocinkani, s trnom.

Uporaba:

Za trikotne vijake po DIN 22424 in trikotne matice po DIN 22425.

Standard:**DIN 22417 A**

Dolžina držala: 160 mm

Notranja višina glave F: 16,55 mm

Ø držala: 19 mm

Tehnični opis

za vijake	M13
Dolžina držala	160 mm
Notranja višina glave F	16,55 mm
Ø držala	19 mm

Standard	DIN 22417 A
Pogonski profil	3-kotni nasadni ključ
Material	Jeklena cev
Površina	pocinkan
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem