


Garant**Navojne čeljusti 6-kotnik, M: M16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140920 M16
GTIN	4045197083920
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Zunanji 6-kotnik za standardne mere ključev. **Brez** lupilnega reza. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Napotek:

Za popravilo poškodovanega navoja ali za vrezovanje navoja na težko dostopnem mestu.

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 2 mm

Zev ključa: 41 mm

Višina: 18 mm

Tehnični opis

Zev ključa	41 mm
Višina	18 mm
Korak	2 mm
Velikost navoja	M16
Vrsta navoja	M

Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 382
Kakovost	DIN 13 6g
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		