

Garant**Navojne čeljusti HSS, MF: 4X0,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	141050 4X0,5
GTIN	4045197083944
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **z obojestranskim lupilnim rezom.**

Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 0,5 mm

Zunanji Ø: 20 mm

Višina: 5 mm

Tehnični opis

Korak	0,5 mm
Višina	5 mm
Zunanji Ø	20 mm
Kakovost	DIN 13 6g
Velikost navoja	M4x0,5

Vrsta navoja	MF
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		