

**Garant****Navojne čeljusti, BSW: W1/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	141550 W1/4
GTIN	4045197084484
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba.  $\geq M3$  z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

**Uporaba:**

**Za cevni navoj** po standardu BSW BS84 v srednjem tolerančnem polju.

**Tehnični opis**

Ø navoja	6,35 mm
Korakov na colo	20
Višina	7 mm
Zunanji Ø	20 mm
Velikost navoja	W1/4
Smer rezanja	desni
Kakovost	polfina

Vrsta navoja	BSW
Kot profila	55 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		