

## PRYOR

### Garnitura udarnih črk, 27-delna Zrcalna pisava A – Z, &, Višina pisave: 5mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje

085440 5

GTIN

5022044007628

Razred artikla

08W

#### Opis

**Izvedba:**

Iz zelo žilavega in trdega jekla s posebej precizno strojno gravuro in omejitvijo globine; natančno centrično. Kalibrirano kaljeno držalo. Poboljšana udarna glava za visoko delovno varnost. V škatli iz umetne mase.

**Visokozmogljivi precizni žigi**, kemično nikljani, najdaljša življenjska doba.

**Zrcalna pisava**; to pomeni, da je vtisnjeni znak na obdelovancu zrcalne oblike (v gradnji kalupov).

**Uporaba:**

Za označevanje materialov **s trdoto do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Rezervni del:**

Posamične udarne številke najdete pod art. 085411 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085411 vel. 3/1.

Posamične udarne črke najdete pod art. 085431 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085431 vel. 3/A.

**Napotek:**

Po naročilu so dobavljivi drugi ročni in strojni žigi vseh vrst, kot npr. žigi s tovarniškimi logotipi, dobavni rok je 2 tedna.

#### Tehnični opis

Višina pisave	5 mm
Debelina držala	9,5
celotna dolžina	70 mm
Vrsta izdelka	Ročni udarni žig

---

## Pribor

Držala za udarne žige Tip GRIP	085475 GRIP
--------------------------------	-------------