



## Garnitura udarnih črk, 27-delna Običajna pisava A – Z, &, Višina pisave: 4mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085455 4
GTIN	4045197344335
Razred artikla	02A

### Opis

#### Izvedba:

Iz zelo žilavega in trdega jekla s posebej precizno strojno gravuro in omejitvijo globine; natančno centrično. Kalibrirano kaljeno držalo. Poboljšana udarna glava za visoko delovno varnost. V škatli iz umetne mase.

Visoka kakovost, brunirana površina.

#### Uporaba:

Za označevanje materialov **s trdoto do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Napotek:

Po naročilu so dobavljivi drugi ročni in strojni žigi vseh vrst, kot npr. žigi s tovarniškimi logotipi, dobavni rok je 2 tedna.

celotna dolžina: 70 mm

Debelina držala: 9,5

### Tehnični opis

Debelina držala	9,5
celotna dolžina	70 mm
Višina pisave	4 mm

## Podatkovni list

Vrsta izdelka

Ročni udarni žig

---

### Pribor

Držala za udarne žige Tip GRIP

085475 GRIP