

Garant**Enorezno stožčasto grezilo 90°, neprevlečeni, Zunanji Ø DC: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150050 25
GTIN	4045197085337
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Grezila imajo aksialno-radialno brušeno prosto ploskev stožca, kar omogoča posnemanje in grezenje brez poskakovanja orodja. Zato ima obdelana površina visoko kakovost. Velik prostor za odrezke za dobro odvajanje odrezkov. Ta grezila je možno brusiti na ravni cepilni ploskvi.

Tehnični opis

Zunanji Ø	25 mm
Ø držala D _s	12 mm
Celotna dolžina L	75 mm
Število rezil Z	1
Prevleka	neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS
Držalo	Cilindrično držalo s h9
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	7 m/min	M
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		