

**Garant****Strojni navojni svedri, vaporizirani, MF: 28X1,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	136260 28X1,5
GTIN	4045197079275
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

Površina vaporizirana. Manjša nevarnost hladne zavaritve materiala.

**Tehnični opis**

Korak navoja	1,5 mm
Ø navoja	28 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø osnovne izvrtine	26,5 mm
Število rezil Z	4
Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
Celotna dolžina L	140 mm
4-kotno držalo □	16 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 374
Globine navoja	84 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M28×1,5
Prevleka	vaporizirani

Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	9 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		