

**Garant****Strojni navojni svedri, vaporizirani, MF: 12X1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	136260 12X1
GTIN	4045197079183
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

Površina vaporizirana. Manjša nevarnost hladne zavaritve materiala.

**Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	11 mm
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	12 mm
Korak navoja	1 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	9 mm
Celotna dolžina L	100 mm
4-kotno držalo □	7 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 374
Globine navoja	36 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M12×1
Prevleka	vaporizirani

Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	9 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		